

Modul klávesnice

Kód produktu 2TMA210010A0005

Typové číslo M251021K-A-02

Varianta modul klávesnice

Status Výběh



POPIS

Kontrola vstupu pomocí hesla o délce 6 - 8 znaků.

Až 3000 jmen v paměti. Jména rezidentů lze vyhledávat v paměti pomocí počátečních písmen a šipek nahoru/dolů, případně je lze vyzvánět dle číselných kódů.

USB rozhraní pro download jmenného seznamu rezidentů.











Podsvícení v režimu den/noc.

Rozměry (v × š × h): 72 × 97 × 31 mm

Stupeň krytí: IP 54

Pracovní teploty: -40 až +55 °C

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 modul tlačítkový, s tlačítky 4/8	2TMA210010N0003
 modul tlačítkový, s tlačítky 3/6	2TMA210010N0002
 modul displeje se snímačem ID karet	2TMA210010N0005
 modul displeje se snímačem IC karet	2TMA210010N0006
 modul tlačítkový, jednonásobný	2TMA210010N0024
 modul tlačítkový, jednonásobný, se snímačem IC karet	2TMA210010N0027
 modul tlačítkový, dvojnásobný	2TMA210010N0025
 modul tlačítkový, dvojnásobný, se snímačem IC karet	2TMA210010N0028
 modul tlačítkový, trojnásobný	2TMA210010N0026
 modul tlačítkový, trojnásobný, se snímačem IC karet	2TMA210010N0029