

Modul tlačítkový, dvojnásobný, se snímačem IC karet

Kód produktu 2TMA210010N0028

Typové číslo 51012P2-02

Varianta modul tlačítkový, dvojnásobný, se
snímačem IC karet

Status Výběh



POPIS











Propojuje se s hlasovým modulem, případně dalšími moduly v tlačítkovém table.

Snímač IC karet na frekvenci 13,56 MHz.

Stupeň krytí: IP 54

Pracovní teploty: -5 až +40 °C

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 | 2TMA210010N0003 |
|  modul tlačítkový, s tlačítky 3/6 | 2TMA210010N0002 |
|  modul klávesnice | 2TMA210010A0005 |
|  modul displeje se snímačem ID karet | 2TMA210010N0005 |
|  modul displeje se snímačem IC karet | 2TMA210010N0006 |
|  modul tlačítkový, jednonásobný | 2TMA210010N0024 |
|  modul tlačítkový, jednonásobný, se snímačem IC karet | 2TMA210010N0027 |
|  modul tlačítkový, dvojnásobný | 2TMA210010N0025 |
|  modul tlačítkový, trojnásobný | 2TMA210010N0026 |
|  modul tlačítkový, trojnásobný, se snímačem IC karet | 2TMA210010N0029 |