

Modul tlačítkový, dvojnásobný, se snímačem IC karet

Kód produktu 2TMA210010N0028

Typové číslo 51012P2-02

Varianta modul tlačítkový, dvojnásobný, se
snímačem IC karet

Status Výběh



POPIS











Propojuje se s hlasovým modulem, případně dalšími moduly v tlačítkovém table.

Snímač IC karet na frekvenci 13,56 MHz.

Stupeň krytí: IP 54

Pracovní teploty: -5 až +40 °C

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Modul Tlačítkový, S Tlačítky 4/8	2TMA210010N0003
 Modul Tlačítkový, S Tlačítky 3/6	2TMA210010N0002
 Modul Klávesnice	2TMA210010A0005
 Modul Displeje Se Snímačem ID Karet	2TMA210010N0005
 Modul Displeje Se Snímačem IC Karet	2TMA210010N0006
 Modul Tlačítkový, Jednonásobný	2TMA210010N0024
 Modul Tlačítkový, Jednonásobný, Se Snímačem IC Karet	2TMA210010N0027
 Modul Tlačítkový, Dvojnásobný	2TMA210010N0025
 Modul Tlačítkový, Trojnásobný	2TMA210010N0026
 Modul Tlačítkový, Trojnásobný, Se Snímačem IC Karet	2TMA210010N0029