

Hlavice ovládací termoelektrická

Kód produktu 2-D22-00-101

Typové číslo AA2004-00-1N



POPIS

K ovládání topných nebo chladicích těles ve spojení s akčním členem pro řízení termohlavic.

S ukazatelem funkce (otevřeno nebo zavřeno).

V bezproudovém stavu uzavřeno (NC).

Pro montáž je zapotřebí vhodný adaptér k příslušnému ventilu (např. 8-K23-59-132).

Jmenovité napětí: 230 V

Stupeň krytí: IP 54

Max. doba chodu pro otevření/zavření: 3 min

Proudový odběr: 8 mA (cca 2 W)

Spínací proud: 320 mA (krátkodobý)

Zdvih: 4 mm

Stavěcí síla: 100 N

Teplota média: 0 °C - 100 °C

Teplota okolí: 0 °C - 60 °C

Barva: bílá RAL 9003

Délka přívodu: 1 m (konektorové propojení 2 x 0,75 mm²)

Rozměry (v x š x h): 60 x 44 x 61 mm

Upevnění bezšroubové.

Šňůrový vývod.