

# Hlavice ovládací termoelektrická

**Kód produktu** 2-D42-00-101

**Typové číslo** AA4004-00-1N



---

## POPIS

---

K ovládní topných nebo chladicích těles ve spojení s akčním členem pro řízení termohlavic.

S ukazatelem funkce (otevřeno nebo zavřeno).

V bezproudovém stavu uzavřeno.

Pro montáž je zapotřebí vhodný adaptér k příslušnému ventilu.

Max. doba chodu pro otevření/zavření: 3 min

Proudový odběr: 70 mA (cca 2 W)

Spínací proud: 200 mA (krátkodobý)

Délka přívodu: 1 m (konektorové propojení)

Jmenovité napětí: 24 V

Stupeň krytí : IP 54

Rozměry (v x š x h): 60 x 44 x 61 mm

Upevnění bezšroubové.

Šňůrový vývod.