

# Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka)

**Kód produktu** 3292M-A20301 36

**Design** Neo® Tech

**Varianta** ocelová

**Status** Výběh



## POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).

Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), automatický astro, časovač, dovolená



Časový program: max. 70 časových značek s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.

Další funkce: softwarové vypnutí, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, měření prostorové teploty, vnější ovládání kontaktem, počítadlo provozních hodin, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek)

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 titanová	3292M-A20301 08
 onyx	3292M-A20301 37