

Hodiny spínací programovatelné (ovládací jednotka)

Kód produktu 3292M-A20301 37

Design Neo® Tech

Varianta onyx

Status Výběh



POPIS

Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj).

Provozní režimy: manuální, automatický (1 základní nebo 3 rozšířené časové programy), automatický astro, časovač, dovolená



Časový program: max. 70 časových značek s rozlišením 5 minut, pro jednotlivé dny v týdnu nebo Po-Pá, So-Ne, Po-Ne.

Další funkce: softwarové vypnutí, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, měření prostorové teploty, vnější ovládání kontaktem, počítadlo provozních hodin, inverze funkce výstupu, automatický přechod zimní/letní čas, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li článek)

Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 titanová	3292M-A20301 08
 ocelová	3292M-A20301 36