

Stykač instalační

Kód produktu 1SAE231111R0622

Typové číslo ESB25-22N-06

Varianta 2NC + 2NO



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada ESB..N.

Počet pólů: 4

Počet modulů: 2

Kontakty: 2NC + 2NO

Bezhlučná cívka.

Jmenovitý proud: 25 A (AC-1/AC-7a)

Ovládací napětí cívky: 230 ... 240V AC/DC

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C



Skladovací teplota: -40 až +80 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 10 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 6 mm²

Rozměry (V x H x Š): 86 x 65 x 36 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 2NO	1SBE121111R0620
 2NO	1SBE111111R0120
 2NO	1SBE111111R0620
 4 NC	1SAE231111R0604
 3NO + 1NC	1SAE231111R0631
1NO + 3NC	1SAE231111R0613
4NO	1SAE231111R0640