

Stykač instalační

Kód produktu 1SAE231111R0631

Typové číslo ESB25-31N-06

Varianta 3NO + 1NC



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada ESB..N.

Počet pólů: 4

Počet modulů: 2

Kontakty: 3NO + 1 NC

Bezhlučná cívka.

Jmenovitý proud: 25 A (AC-1/AC-7a)

Ovládací napětí cívky: 230 ... 240V AC/DC

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +80 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 10 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 6 mm²

Rozměry (V x H x Š): 86 x 65 x 36 mm

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	2NO	1SBE121111R0620
	2NO	1SBE111111R0120
	2NO	1SBE111111R0620
	4 NC	1SAE231111R0604
	2NC + 2NO	1SAE231111R0622
	1NO + 3NC	1SAE231111R0613
	4NO	1SAE231111R0640