

Stykač instalační

Kód produktu 1SBE121111R0620

Typové číslo ESB20-20N-06

Varianta 2NO



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada ESB..N.

Počet pólů: 2

Počet modulů: 1

Kontakty: 2NO

Bezhlučná cívka.

Jmenovitý proud: 20 A (AC-1/AC-7a)

Jmenovité napětí: 220 V DC, 250 V AC

Ovládací napětí cívky: 230 V AC

Jmenovitá frekvence: DC, 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +80 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 10 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 6 mm²

Rozměry (V x H x Š): 86 x 65 x 18 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
2NO	1SBE111111R0120
2NO	1SBE111111R0620
4 NC	1SAE231111R0604
2NC + 2NO	1SAE231111R0622
3NO + 1NC	1SAE231111R0631
1NO + 3NC	1SAE231111R0613
4NO	1SAE231111R0640