

Jistič S200C, 1fázový

Kód produktu 2CDS251281R0205

Typové číslo S2011C-B20

Varianta 20 A



POPIS

Technické údaje

Jistič S200C, 1fázový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Řada S200C.

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA

Vypínací charakteristika: B

Počet fází/modulů: (1P+1P)/1

Indikátor reálné polohy kontaktů: ano

Rozměry (V × H × Š): 86 × 70 × 17,8 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP 20

Teplota okolí: -25 °C až +55 °C

Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 16 mm²





Utahovací moment: 3 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²

Montážní poloha: horizontální/vertikální

DALŠÍ VARIANTY

Varianta **Kód produktu**

	6 A	2CDS251281R0065
	10 A	2CDS251281R0105
	13 A	2CDS251281R0135
	16 A	2CDS251281R0165

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano (G2C-H6 L+R; G2C-S/H6 L+R;

G2C-S/H6 L+R KL)

Splňuje normu: ČSN EN 60898-1