

# Jistič S200, 1fázový

**Kód produktu** 2CDS251001R0014

**Typové číslo** S201-C1

**Varianta** 1 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada S200

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I<sub>cn</sub>: 6 kA

Vypínací charakteristika: C

Jmenovitý proud: 1 A

Počet fází (modulů): 1

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>






Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta  | Kód produktu    |
|---|-----------------|
|  2 A   | 2CDS251001R0024 |
|  3 A  | 2CDS251001R0034 |
|  4 A | 2CDS251001R0044 |
|  6 A | 2CDS251001R0064 |
|  8 A | 2CDS251001R0084 |
| 10 A  | 2CDS251001R0104 |
| 13 A  | 2CDS251001R0134 |
| 16 A  | 2CDS251001R0164 |
| 20 A  | 2CDS251001R0204 |
| 25 A  | 2CDS251001R0254 |
| 32 A  | 2CDS251001R0324 |
| 40 A  | 2CDS251001R0404 |
| 50 A  | 2CDS251001R0504 |
| 63 A  | 2CDS251001R0634 |