

# Jistič 1pólový, 6kA, charakteristika B

**Kód produktu** 2CDS251001R0105

**Typové číslo** S201-B10











**Varianta** 10 A



## POPIS

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA  
 Vypínací charakteristika: B  
 Počet fází (modulů): 1  
 Indikátor reálné polohy kontaktů: ano  
 Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm  
 Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)  
 Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz  
 Stupeň krytí: IP 20  
 Teplota okolí: -25 °C až +55 °C. Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C  
 Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm<sup>2</sup>  
 Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
 Utahovací moment: 2,8 Nm  
 Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>  
 Montážní poloha: libovolná. Napájecí strana: libovolná  
 Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano  
 Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 2 A	2CDS251001R0025
 6 A	2CDS251001R0065
 13 A	2CDS251001R0135
 16 A	2CDS251001R1165
 20 A	2CDS251001R0205
 25 A	2CDS251001R0255
 32 A	2CDS251001R0325
 40 A	2CDS251001R0405
 50 A	2CDS251001R0505
 63 A	2CDS251001R0635