

Jistič 1pólový, 6kA, charakteristika B

Kód produktu 2CDS251001R1165

Typové číslo S201-B16

Varianta 16 A



POPIS

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA
 Vypínací charakteristika: B
 Počet fází (modulů): 1
 Indikátor reálné polohy kontaktů: ano
 Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm
 Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
 Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
 Stupeň krytí: IP 20
 Teplota okolí: -25 °C až +55 °C. Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C
 Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm²
 Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²
 Utahovací moment: 2,8 Nm
 Max. průřez přípojnic: 10 mm²
 Montážní poloha: libovolná. Napájecí strana: libovolná
 Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano
 Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 2 A	2CDS251001R0025
 6 A	2CDS251001R0065
 10 A	2CDS251001R0105
 13 A	2CDS251001R0135
 20 A	2CDS251001R0205
 25 A	2CDS251001R0255
 32 A	2CDS251001R0325
 40 A	2CDS251001R0405
 50 A	2CDS251001R0505
 63 A	2CDS251001R0635