

Jistič S200, 1fázový

Kód produktu 2CDS251001R0504

Typové číslo S201-C50

Varianta 50 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I_{cn}: 6 kA

Vypínací charakteristika: C

Jmenovitý proud: 50 A

Počet fází (modulů): 1

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²















Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  1 A | 2CDS251001R0014 |
|  2 A | 2CDS251001R0024 |
|  3 A | 2CDS251001R0034 |
|  4 A | 2CDS251001R0044 |
|  6 A | 2CDS251001R0064 |
|  8 A | 2CDS251001R0084 |
|  10 A | 2CDS251001R0104 |
|  13 A | 2CDS251001R0134 |
|  16 A | 2CDS251001R0164 |
|  20 A | 2CDS251001R0204 |
|  25 A | 2CDS251001R0254 |
|  32 A | 2CDS251001R0324 |
|  40 A | 2CDS251001R0404 |
|  63 A | 2CDS251001R0634 |