

# Jistič S200M, 1fázový

**Kód produktu** 2CDS271001R0024

**Typové číslo** S201M-C2

**Varianta** 2 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I<sub>cn</sub>: 10 kA

Vypínací charakteristika: C

Jmenovitý proud: 2 A

Počet fází (modulů): 1

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

## DALŠÍ VARIANTY

**Varianta** **Kód produktu**

	1 A	2CDS271001R0014
	3 A	2CDS271001R0034
	4 A	2CDS271001R0044
	6 A	2CDS271001R0064
	8 A	2CDS271001R0084
	10 A	2CDS271001R0104
	13 A	2CDS271001R0134
	16 A	2CDS271001R0164
	20 A	2CDS271001R0204
	25 A	2CDS271001R0254
	32 A	2CDS271001R0324
	40 A	2CDS271001R0404
	50 A	2CDS271001R0504
	63 A	2CDS271001R0634

