

Jistič S200M, 1fázový

Kód produktu 2CDS271001R0084

Typové číslo S201M-C8

Varianta 8 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 10 kA

Vypínací charakteristika: C

Jmenovitý proud: 8 A

Počet fází (modulů): 1

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta **Kód produktu**

| | | |
|--|------|-----------------|
| | 1 A | 2CDS271001R0014 |
| | 2 A | 2CDS271001R0024 |
| | 3 A | 2CDS271001R0034 |
| | 4 A | 2CDS271001R0044 |
| | 6 A | 2CDS271001R0064 |
| | 10 A | 2CDS271001R0104 |
| | 13 A | 2CDS271001R0134 |
| | 16 A | 2CDS271001R0164 |
| | 20 A | 2CDS271001R0204 |
| | 25 A | 2CDS271001R0254 |
| | 32 A | 2CDS271001R0324 |
| | 40 A | 2CDS271001R0404 |
| | 50 A | 2CDS271001R0504 |
| | 63 A | 2CDS271001R0634 |

