

# Jistič S200M, 1fázový

**Kód produktu** 2CDS271001R0104

**Typové číslo** S201M-C10

**Varianta** 10 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I<sub>cn</sub>: 10 kA

Vypínací charakteristika: C

Jmenovitý proud: 10 A

Počet fází (modulů): 1

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>















Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta   | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  1 A    | 2CDS271001R0014 |
|  2 A   | 2CDS271001R0024 |
|  3 A  | 2CDS271001R0034 |
|  4 A  | 2CDS271001R0044 |
|  6 A  | 2CDS271001R0064 |
|  8 A  | 2CDS271001R0084 |
|  13 A | 2CDS271001R0134 |
|  16 A | 2CDS271001R0164 |
|  20 A | 2CDS271001R0204 |
|  25 A | 2CDS271001R0254 |
|  32 A | 2CDS271001R0324 |
|  40 A | 2CDS271001R0404 |
|  50 A | 2CDS271001R0504 |
|  63 A | 2CDS271001R0634 |

