

# Jistič S200M, 1fázový

**Kód produktu** 2CDS271001R0404

**Typové číslo** S201M-C40

**Varianta** 40 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I<sub>cn</sub>: 10 kA

Vypínací charakteristika: C

Jmenovitý proud: 40 A

Počet fází (modulů): 1

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 17,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>















Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 1 A	2CDS271001R0014
 2 A	2CDS271001R0024
 3 A	2CDS271001R0034
 4 A	2CDS271001R0044
 6 A	2CDS271001R0064
 8 A	2CDS271001R0084
 10 A	2CDS271001R0104
 13 A	2CDS271001R0134
 16 A	2CDS271001R0164
 20 A	2CDS271001R0204
 25 A	2CDS271001R0254
 32 A	2CDS271001R0324
 50 A	2CDS271001R0504
 63 A	2CDS271001R0634

