

Jistič S200M, 3fázový

Kód produktu 2CDS273001R0505

Typové číslo S203M-B50

Varianta 50 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I_{cn}: 10 kA

Vypínací charakteristika: B

Jmenovitý proud: 50 A

Počet fází (modulů): 3

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  10 A | 2CDS273001R0105 |
|  16 A | 2CDS273001R0165 |
|  20 A | 2CDS273001R0205 |
|  25 A | 2CDS273001R0255 |
|  32 A | 2CDS273001R0325 |
|  40 A | 2CDS273001R0405 |
| 63 A | 2CDS273001R0635 |