


# Jistič S200M, 3fázový

**Kód produktu** 2CDS273001R0014

**Typové číslo** S203M-C1

**Varianta** 1 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 10 kA

Vypínací charakteristika: C

Jmenovitý proud: 1 A

Počet fází (modulů): 3

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm<sup>2</sup>

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
	2 A 2CDS273001R0024
	3 A 2CDS273001R0034
	4 A 2CDS273001R0044
	6 A 2CDS273001R0064
	8 A 2CDS273001R0084
	10 A 2CDS273001R0104
	13 A 2CDS273001R0134
	16 A 2CDS273001R0164
	20 A 2CDS273001R0204
	25 A 2CDS273001R0254
	32 A 2CDS273001R0324
	40 A 2CDS273001R0404
	50 A 2CDS273001R0504
	63 A 2CDS273001R0634

