


Jistič S200M, 3fázový

Kód produktu 2CDS273001R0084

Typové číslo S203M-C8

Varianta 8 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I_{cn}: 10 kA

Vypínací charakteristika: C

Jmenovitý proud: 8 A

Počet fází (modulů): 3

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²






Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 1 A	2CDS273001R0014
 2 A	2CDS273001R0024
 3 A	2CDS273001R0034
 4 A	2CDS273001R0044
 6 A	2CDS273001R0064
 10 A	2CDS273001R0104
13 A	2CDS273001R0134
16 A	2CDS273001R0164
20 A	2CDS273001R0204
25 A	2CDS273001R0254
32 A	2CDS273001R0324
40 A	2CDS273001R0404
50 A	2CDS273001R0504
63 A	2CDS273001R0634