

Jistič S200M, 3fázový

Kód produktu 2CDS273001R0255

Typové číslo S203M-B25

Varianta 25 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada S200M

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 10 kA

Vypínací charakteristika: B

Jmenovitý proud: 25 A

Počet fází (modulů): 3

Rozměry jističe (V × H × Š): 88 × 69 × 52,5 mm

Jmenovité napětí: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz

Stupeň krytí: IP20

Teplota okolí: -25 až +55 °C

Skladovací teplota: -40 až +70 °C

Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 35 mm²

Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²

Utahovací moment: 2,8 Nm

Max. průřez přípojnic: 10 mm²

Montážní poloha: libovolná

Napájecí strana: libovolná

Možnost dovybavit jistič příslušenstvím: ano

Splňuje normu: ČSN EN 60947-2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
	10 A 2CDS273001R0105
	16 A 2CDS273001R0165
	20 A 2CDS273001R0205
	32 A 2CDS273001R0325
	40 A 2CDS273001R0405
	50 A 2CDS273001R0505
	63 A 2CDS273001R0635