

# Kombinace přepínače střídavého a zásuvky s ochranným kolíkem a víčkem, IP 44

**Kód produktu** 3932-20062 S

**Design** Praktik

**Řazení** 6, 2P+PE

**Varianta** šedá



## POPIS

Spínač 10 AX, 250 V AC

Zásuvka 16 A, 250 V AC

Upevnění šrouby.




Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.

Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.

Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá	3932-20062 B
 Běžová	3932-20062 D
 Hnědá	3932-20062 H