

# UK662CV rozvodnice zapuštěná, s dvířky s větracími otvory

**Kód produktu** 2CPX031398R9999  
**Typové číslo** UK662CV  
**Varianta** 24 modulů + 2 montážní desky



## POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.


Rozvodnice jsou vybaveny zásuvkou a oceloplechovými dvířky s větracími otvory. Zámek na dveřích není vycentrován, nelze tedy otočit dvířka pro otevírání na druhou stranu.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz  
Jmenovitý proud: do 63 A  
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm  
Stupeň krytí: IP 30  
Mechanická odolnost: IK 07  
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí  
Barva: RAL 9016  
Počet sloupců rozvodnice: 1  
Počet řad: 5  
Počet modulů: 24  
Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 855 × 95  
Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 340 × 828 × 88

Pro více informací: [UK662CV | ABB](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 36 modulů + 1 montážní deska	2CPX031399R9999