

UK663CV rozvodnice zapuštěná, s dvířky s větracími otvory

Kód produktu 2CPX031399R9999
Typové číslo UK663CV
Varianta 36 modulů + 1 montážní deska



POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.


Rozvodnice jsou vybaveny zásuvkou a oceloplechovými dvířky s větracími otvory.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 5
Počet modulů: 36
Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 855 × 95
Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 340 × 828 × 88

Pro více informací: [UK663CV | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 24 modulů + 2 montážní desky	2CPX031398R9999