

UK662CW rozvodnice zapuštěná, s Wi-Fi dvířky s větracími otvory

Kód produktu 2CPX031400R9999
Typové číslo UK662CW
Varianta 24 modulů + 2 montážní desky



POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.


Rozvodnice jsou vybaveny zásuvkou a dvířky s větracími otvory s plastovou vložkou pro lepší šíření/přijem signálu Wi-Fi. Plastová vložka je průhledná ze 30% (poloprůhledná). Zámek na dveřích není vycentrován, nelze tedy otočit dvířka pro otevírání na druhou stranu.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 5
Počet modulů: 24
Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 855 × 95
Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 340 × 828 × 88

Pro více informací: [UK662CW | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 36 modulů + 1 montážní deska	2CPX031401R9999