

UK663CW rozvodnice zapuštěná, s Wi-Fi dvířky s větracími otvory

Kód produktu 2CPX031401R9999
Typové číslo UK663CW
Varianta 36 modulů + 1 montážní deska



POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice jsou vybaveny zásuvkou a dvířky s větracími otvory s plastovou vložkou pro lepší šíření/přijem signálu Wi-Fi. Plastová vložka je průhledná ze 30% (poloprůhledná).

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 5
Počet modulů: 36
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 384x872x97

Pro více informací: UK663CW | ABB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 24 Modulů + 2 Montážní Desky	2CPX031400R9999