

Tablo tlačítkové audio, pro 1 tlačítkový modul

Kód produktu 2TMA210010X0004

Typové číslo M21013N3-S-02

Varianta velikost 1/2 (125 mm), ušlech. ocel,
audio modul, volné místo pro 1 tlač. modul

Status Výběh



POPIS

Přední deska z ušlechtilé oceli tloušťky 3 mm s antikorozní povrchovou úpravou.

Audiomodul a tlačítka s podsvětlením v režimu den/noc a při komunikaci s vnitřní stanicí.

Vyměnitelné jmenovky jsou vybaveny ochranou proti vyjmutí.

Tlačítkové tablo musí být vybaveno jedním tlačítkovým modulem, jednoduchým nebo vestavěným snímačem IC karet (13,56 MHz).

Počet jednotek spotřeby: 14 (bez použitého funkčního modulu)

Rozměry (v × š × h): 200 × 125 × 39 mm











Stupeň krytí: IP 54

Pracovní teploty: -40 až +70 °C

Instalace pod omítku s krabicí o velikosti 1/2.

Pro instalaci na omítku je nutné použít ještě krycí stříšku o velikosti 1/2.

DALŠÍ VARIANTY

| Varianta | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  velikost 1/1 (125 mm) | 2TMA210010A0007 |
|  velikost 1/2 (125 mm) | 2TMA210010A0008 |
|  velikost 1/3 (125 mm) | 2TMA210010A0009 |
|  velikost 1/4 (125 mm) | 2TMA210010A0010 |
|  velikost 1/5 (125 mm) | 2TMA210010A0013 |
|  velikost 2/3 (125 mm) | 2TMA210010A0011 |
|  velikost 2/4 (125 mm) | 2TMA210010A0012 |
|  velikost 2/5 (125 mm) | 2TMA210010A0014 |
|  velikost 1/3 (125 mm), ušlech. ocel, audio modul, volné místo pro 2 tlač. moduly | 2TMA210010X0005 |
|  velikost 1/3 (125 mm), ušlech. ocel, kamerový modul, audio modul, volné místo pro 1 tlač. modul | 2TMA210010X0006 |

Varianta**Kód produktu**

velikost 1/4 (125
mm), ušlech.
ocel, kamerový
modul, audio
modul, volné
místo pro 2 tlač.
moduly

2TMA210010X0007