

Tablo tlačítkové video, pro 1 tlačítkový modul

Kód produktu 2TMA210010X0006

Typové číslo M21323N3-S-02

Varianta velikost 1/3 (125 mm), ušlech. ocel,
kamerový modul, audio modul, volné místo
pro 1 tlač. modul

Status Výběh



POPIS

Přední deska z ušlechtilé oceli tloušťky 3 mm s antikorozní povrchovou úpravou.

Snímací úhel videokamery: 86° horizontálně, 67° vertikálně, 104° diagonálně

Mechanické natočení kamery: ±15° horizontálně i vertikálně

Možnost připojení externí analogové kamery.

Vestavěné IR osvětlení snímané oblasti, vestavěné vyhřívání pro zamezení zamlžení kamery.

Audiomodul a tlačítka s podsvětlením v režimu den/noc a při komunikaci s vnitřní stanicí.

Vyměnitelné jmenovky jsou vybaveny ochranou proti vyjmutí.

Tlačítkové tablo musí být vybaveno jedním tlačítkovým modulem, jednoduchým nebo s vestavěným snímačem IC karet (13,56 MHz).

Počet jednotek spotřeby: 20 (bez použitého funkčního modulu)











Rozměry (v × š × h): 274 × 125 × 41 mm

Stupeň krytí: IP 54

Pracovní teploty: -40 až +70 °C

Instalace pod omítku s krabicí o velikosti 1/3. Pro instalaci na omítku je nutné použít ještě krycí stříšku o velikosti 1/3.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 velikost 1/1 (125 mm)	2TMA210010A0007
 velikost 1/2 (125 mm)	2TMA210010A0008
 velikost 1/3 (125 mm)	2TMA210010A0009
 velikost 1/4 (125 mm)	2TMA210010A0010
 velikost 1/5 (125 mm)	2TMA210010A0013
 velikost 2/3 (125 mm)	2TMA210010A0011
 velikost 2/4 (125 mm)	2TMA210010A0012
 velikost 2/5 (125 mm)	2TMA210010A0014
 velikost 1/2 (125 mm), ušlech. ocel, audio modul, volné místo pro 1 tlač. modul	2TMA210010X0004
 velikost 1/3 (125 mm), ušlech. ocel, audio modul, volné místo pro 2 tlač. moduly	2TMA210010X0005

Varianta**Kód produktu**

velikost 1/4 (125
mm), ušlech.
ocel, kamerový
modul, audio
modul, volné
místo pro 2 tlač.
moduly

2TMA210010X0007