

Přístroj osvětlení orientačního s LED, s infrapasivním snímačem pohybu

Kód produktu 3299U-A52500



POPIS

S kovovým upevňovacím třmenem.

Oblast zachycení: přibližně kužel s vrcholovým úhlem 90°, dosah cca 40 m

Zpoždění vypnutí: cca 1 min.

Prahové osvětlení: cca 10 lx

Barva světla: studená bílá

Vestavná hloubka: 25 mm

Správná instalační poloha: připojovací svorky jsou na levé nebo na pravé straně (ve vodorovné rovině je citlivost detekce vyšší)

12 mA, 230V AC

Upevnění šrouby.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).