

Modul binárních vstupů 4násobný, řadový

Kód produktu 2CDG510004R0011

Typové číslo BI-M-4.0.1



POPIS

Externě napájené konvenční spínače, pomocné anebo jakékoliv kontakty mohou být připojeny přes 4 kanály.

Modul detekuje AC/DC signály 10 - 230 V pomocí 4 kanálů.

Dotazovací napětí pro kontakty není generováno samotným modulem a je nutné využít externí zdroj.

Informace vyhodnoceného signálu lze použít pro ovládání akčních členů ABB-free@home® nebo pro záznam stavu ze zařízení.

Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.

Napětí sběrnice: 24 V DC

Počet vstupů: 4

Dotazovací napětí: 10 - 230 V AC/DC (externí)

log. 0 .. 0-2 V AC/DC

log. 1 .. 7-265 V AC/DC

Délka propojovacích vodičů (pro binární vstupy): max. 100 m (při průřezu vodiče 1,5 mm²)

Stupeň krytí: IP 20. Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry: (v × š × h): 90 × 36 × 64 mm. Šířka: 2 M