

Modul binárních vstupů 4násobný, zapuštěný

Kód produktu 2CDG510024R0011

Typové číslo BI-F-4.0.2



POPIS

Konvenční spínače, pomocné anebo jakékoliv bezpotenciálové kontakty mohou být připojeny přes 4 kanály.

Informace vyhodnoceného signálu lze použít pro ovládání akčních členů ABB-free@home® nebo pro záznam stavu ze zařízení.

Dotazovací napětí pro kontakty je generováno samotným modulem.

Pro instalaci do klasických elektroinstalačních krabic.

Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.

Napětí sběrnice: 24 V DC

Počet vstupů: 4

Dotazovací napětí: 20 V DC

Délka propojovacích vodičů (pro binární vstupy): max. 10 m (při průřezu vodiče 1,5 mm²)

Stupeň krytí: IP 20

Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C

Rozměry: (v × š × h): 39 × 40 × 12 mm (lze umístit do krabice KU)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
----------	--------------



	2CDG510023R0011
--	-----------------