

Modul hlasový (135 mm), antracit

Kód produktu 2TMA220161B1007

Typové číslo M251381A-B

Varianta antracit



POPIS

Přístroj pro hlasovou komunikaci v systému (kryty AUDIO tabel).

Připojení systémové sběrnice pro celé tlačítkové tablo.

3 stavové LED diody, snímač intenzity osvětlení (režim den/noc)

Svorky pro připojení zámku (potenciálový kontakt).

Svorky pro připojení snímače otevření dveří nebo zámku.

Svorky pro připojení odchodového tlačítka.

Nastavitelný časový interval pro otevření zámku.

Nastavení hlasitosti komunikace.

Možnost nastavení jednoduchého nebo dvojitého režimu tlačítek.

Rozměry (v × š × h): 72 × 97 × 28 mm

Stupeň krytí: IP 54

Pracovní teploty: -40 až +55 °C

*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.

Modul je kompatibilní s platformou 135 mm i s platformou 125 mm.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
----------	--------------



eloxovaný hliník	2TMA200160A0001
------------------	-----------------