

# Modul hlasový (135 mm), eloxovaný hliník

**Kód produktu** 2TMA200160A0001

**Typové číslo** M251381A-A

**Varianta** eloxovaný hliník



## POPIS

Přístroj pro hlasovou komunikaci v systému (kryty AUDIO tabel).

Připojení systémové sběrnice pro celé tlačítkové tablo.

3 stavové LED diody, snímač intenzity osvětlení (režim den/noc)

Svorky pro připojení zámku (potenciálový kontakt).

Svorky pro připojení snímače otevření dveří nebo zámku.

Svorky pro připojení odchodového tlačítka.

Nastavitelný časový interval pro otevření zámku.

Nastavení hlasitosti komunikace.

Možnost nastavení jednoduchého nebo dvojitého režimu tlačítek.

Rozměry (v × š × h): 72 × 97 × 28 mm

Stupeň krytí: IP 54

Pracovní teploty: -40 až +55 °C

\*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.

Modul je kompatibilní s platformou 135 mm i s platformou 125 mm.

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Antracit	2TMA220161B1007