

Modul hlasový (125 mm + 135 mm)

Kód produktu 2TMA210010A0001

Typové číslo M251021A-A-02



POPIS

Přístroj pro hlasovou komunikaci v systému.

Připojení systémové sběrnice pro celé tlačítkové tablo.

3 stavové LED diody, snímač intenzity osvětlení (režim den/noc)

Svorky pro připojení zámku. Přídavný bezpotenciálový kontakt pro druhý zámek.

Svorky pro připojení snímače otevření dveří nebo zámku.

Svorky pro připojení odchodového tlačítka.

Nastavitelný časový interval pro otevření zámku.

Nastavení hlasitosti komunikace.

Možnost nastavení jednoduchého nebo dvojitého režimu tlačítek.

Rozměry (v × š × h): 72 × 96 × 38 mm

Stupeň krytí: IP 54

Pracovní teploty: -40 až +55 °C

Hlasový modul je kompatibilní s platformou 135 mm (pouze s AUDIO kryty 135 mm) i s platformou 125 mm.