

# Modul regulátoru osvětlení, vestavný

**Kód produktu** 2CDG110108R0011

**Typové číslo** LR/M 1.6.2



---

## POPIS

---

Modul k zasunutí do základního přístroje lokální řídicí jednotky.

Může spínat a stmívat jednu skupinu osvětlovacích těles vybavenou stmívatelnými elektronickými předřadníky s řídicím napětím 1 až 10 V DC.

Ve spojení se snímačem intenzity osvětlení LF/U 2.1 slouží jako přístroj pro řízení na stálou osvětlenost.

Jmenovité napětí: 230 V AC, 50 Hz

Počet výstupů: 1 zapínací bezpotenciálový kontakt

Režim činnosti: AC-1

Jmenovitý proud: 6 A

Výstupní napětí: 230 V AC

Řídicí napětí z elektronického výstupu: 0 až 10 V DC při jmenovitém proudu 30 mA

Stupeň krytí: IP 20

Rozsah pracovních teplot: -5 °C až +45 °C

Rozměry: 49 x 42 x 93 mm

Pro zářivkovou zátěž.