

# Modul vysílače stavu kontaktů RF, vestavný

Kód produktu 3299-20958



---

## POPIS

---

Napájení: Li článek 3 V, typ CR2032 (je součástí dodávky)

Provozní kmitočet: 868 MHz

Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)

Počet vstupů: 2

Počet ovládaných kanálů: 2

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C

Rozměry: 49 × 49 × 24,5 mm

Neumísťovat na kovovou podložku.