

AK636M rozvodnice nástěnná, bez dvířek

Kód produktu 2CPX031811R9999

Typové číslo AK636M

Varianta 2 montážní desky



POPIS

Rozvodnice řady AK600 jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice jsou vybaveny 3zásuvkou a držákem pro 12 modulů Keystone a E-DAT.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1



Počet řad: 3

Počet modulů: 36

Rozměry š x v x h [mm]: 339 x 578 x 98

Pro více informací: [AK636M | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 3 montážní desky	2CPX031812R9999
 4 montážní desky	2CPX031813R9999