

AK650MB rozvodnice nástěnná, bez dvířek

Kód produktu 2CPX031817R9999

Typové číslo AK650MB

Varianta 4 montážní desky



POPIS

Rozvodnice řady AK600 jsou určeny pro nástěnnou montáž.

Rozvodnice jsou dodávány nevybavené.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1




Počet řad: 5

Počet modulů: 60

Rozměry š x v x h [mm]: 339 x 828 x 98

Pro více informací: [AK650MB | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 1 montážní deska	2CPX031814R9999
 2 montážní desky	2CPX031815R9999
 3 montážní desky	2CPX031816R9999