

# CU26VMW rozvodnice zapuštěná, s dvířky, WiFi

**Kód produktu** 2CPX052680R9999

**Typové číslo** CU26VMW

**Varianta** 72 modulů



## POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU, multimediální. Ocelová dvířka, s ventilací, s plastovou vložkou průsvitné bílé barvy pro lepší průchod signálu WiFi. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře, prostor pro multimediální část vpravo)




Počet řad: 6

Počet modulů: 72

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 615x1014x125

Pro více informací: [CU26VMW | ABB](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 48 Modulů	2CPX052678R9999
 60 Modulů	2CPX052679R9999
 84 Modulů	2CPX052681R9999