

CU27VMW rozvodnice zapuštěná, s dvířky, WiFi

Kód produktu 2CPX052681R9999

Typové číslo CU27VMW

Varianta 84 modulů



POPIS

Rozvodnice ComfortLine, typ CU, multimediální. Ocelová dvířka, s ventilací, s plastovou vložkou průsvitné bílé barvy pro lepší průchod signálu WiFi. Uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek.

Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24, tedy Úplného krytu.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 125 A

Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 2 (1křídlé dveře, prostor pro multimediální část vpravo)

Počet řad: 7




Počet modulů: 84

Rozměry otvoru ve stěně š x v x h [mm]: 561x1148x110

Rozměry krycího rámu š x v x h [mm]: 615x1165x15

Pro více informací: CU27VMW | ABB

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	48 modulů	2CPX052678R9999
	60 modulů	2CPX052679R9999
	72 modulů	2CPX052680R9999