

UK620MV rozvodnice zapuštěná, s dvířky s větracími otvory

Kód produktu 2CPX031390R9999

Typové číslo UK620MV

Varianta 2 montážní desky



POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice jsou vybaveny 2zásuvkou a oceloplechovými dvířky s větracími otvory.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1

Počet řad: 2

Počet modulů: 24

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 384x497x97

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 2 Montážní Desky	2CPX031384R9999
 3 Montážní Desky	2CPX031385R9999
 4 Montážní Desky	2CPX031386R9999

Pro více informací: UK620MV | ABB