

UK636MV rozvodnice zapuštěná, s dvířky s větracími otvory

Kód produktu 2CPX031384R9999

Typové číslo UK636MV

Varianta 2 montážní desky



POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice jsou vybaveny 3zásuvkou, držákem pro 12 modulů Keystone a E-DAT a oceloplechovými dvířky s větracími otvory.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1

Počet řad: 3

Počet modulů: 36


Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 605 × 95


Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 340 × 578 × 88

Pro více informací: [UK636MV | ABB](#)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
----------	--------------

 3 montážní desky	2CPX031385R9999
--	-----------------

 4 montážní desky	2CPX031386R9999
---	-----------------