

# UK648MV rozvodnice zapuštěná, s dvířky s větracími otvory

**Kód produktu** 2CPX031385R9999

**Typové číslo** UK648MV

**Varianta** 3 montážní desky



## POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.


Rozvodnice jsou vybaveny 3zásuvkou, držákem pro 12 modulů Keystone a E-DAT a oceloplechovými dvířky s větracími otvory.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz  
Jmenovitý proud: do 63 A  
Stupeň krytí: IP 30  
Mechanická odolnost: IK 07  
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí  
Barva: RAL 9016  
Počet sloupců rozvodnice: 1  
Počet řad: 4  
Počet modulů: 48  
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 384x747x97

Pro více informací: [UK648MV | ABB](#)

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 2 Montážní Desky	2CPX031384R9999
 4 Montážní Desky	2CPX031386R9999