

UK660MV rozvodnice zapuštěná, s dvířky s větracími otvory

Kód produktu 2CPX031386R9999

Typové číslo UK660MV

Varianta 4 montážní desky



POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice jsou vybaveny 3zásuvkou, držákem pro 12 modulů Keystone a E-DAT a oceloplechovými dvířky s větracími otvory.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1



Počet řad: 5

Počet modulů: 60

Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 855 × 95

Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 340 × 828 × 88

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 2 montážní desky	2CPX031384R9999
 3 montážní desky	2CPX031385R9999

Pro více informací: [UK660MV | ABB](#)