

# UK636MW rozvodnice zapuštěná, s Wi-Fi dvířky s větracími otvory

**Kód produktu** 2CPX031387R9999

**Typové číslo** UK636MW

**Varianta** 2 montážní desky



## POPIS

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádkartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice jsou vybaveny 3zásuvkou, držákem pro 12 modulů Keystone a E-DAT a dvířky s větracími otvory s plastovou vložkou pro lepší šíření/přijem signálu Wi-Fi. Plastová vložka je průhledná ze 30% (poloprůhledná).

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Stupeň krytí: IP 30

Mechanická odolnost: IK 07

Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí

Barva: RAL 9016

Počet sloupců rozvodnice: 1

Počet řad: 3

Počet modulů: 36

Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 605 × 95

Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 340 × 578 × 88

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
----------	--------------

3 montážní desky	2CPX031388R9999
------------------	-----------------

4 montážní desky	2CPX031389R9999
------------------	-----------------

Pro více informací: [UK636MW | ABB](#)