

Napájecí zdroje

Kód produktu 1SVR427044R0200

Typové číslo CP-D 24/2.5

Varianta 24 V DC / 2,5 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Napájecí zdroj.

Vstupní napětí: 110-240 V AC

Výstupní napětí/proud: 24 V DC / 2,5 A

Stavitelné výstupní napětí

DALŠÍ VARIANTY

	Varianta	Kód produktu
	12 V DC / 0,83 A	1SVR427041R1000
	12 V DC / 2,1 A	1SVR427043R1200
	24 V DC / 0,42 A	1SVR427041R0000
	24 V DC / 1,3 A	1SVR427043R0100
	24 V DC / 4,2 A	1SVR427045R0400