

Oblouková ochrana AFDD s kombinací jistič/chránič

Kód produktu 2CSA255103R1205

Typové číslo DS-ARC1 B20 A30

Varianta 20 A



POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada DS-ARC1.
Doplňková ochrana (detekce sériových L-N a paralelních L-L/L-N oblouků).
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn: 6 kA
Vypínací charakteristika: B
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Typ: A
Počet modulů/pólů: 3 (1P+N)
Indikátor reálné polohy kontaktů: ano
Indikátor AFDD vybavení: ano
LED dioda interního testu: ano
Možnost dovybavit AFDD obloukovou ochranu příslušenstvím: ano
Jmenovité napětí: 230/240 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Min. provozní napětí: 170 V AC
Prahová hodnota ochrany před přepětím: 275 V AC
Stupeň krytí: IP 20
Teplota okolí: -25 °C až +55 °C
Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojníc: 10 mm²
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Rozměry (V × H × Š): 85 × 69 × 52,5 mm
Splňuje normu: ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, ČSN EN 62606, ČSN EN 60898-1, ČSN EN 61009-2-1

6

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 6 A	2CSA255103R1065
 10 A	2CSA255103R1105
 13 A	2CSA255103R1135
 16 A	2CSA255103R1165