

# Oblouková ochrana AFDD s jističem

**Kód produktu** 2CSA255901R9065

**Typové číslo** S-ARC1 B6





**Varianta** 6 A



## POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.  
Řada S-ARC1.  
Doplňková ochrana (detekce sériových L-N a paralelních L-L/L-N oblouků).  
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost I<sub>cn</sub>: 6 kA  
Vypínací charakteristika: B  
Počet modulů/pólů: 2 (1P+N)  
Indikátor reálné polohy kontaktů: ano  
Indikátor AFDD vybavení: ano  
LED dioda interního testu: ano  
Možnost dovybavit AFDD obloukovou ochranu příslušenstvím: ano  
Jmenovité napětí: 230/240 V AC  
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz  
Min. provozní napětí: 170 V AC  
Prahová hodnota ochrany před přepětím: 275 V AC  
Stupeň krytí: IP 20  
Teplota okolí: -25 °C až +55 °C. Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C  
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm<sup>2</sup>  
Utahovací moment: 2,8 Nm  
Max. průřez přípojnic: 10 mm<sup>2</sup>  
Montážní poloha: libovolná  
Napájecí strana: libovolná  
Rozměry (V × H × Š): 85 × 69 × 35 mm  
Splňuje normu: ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, ČSN EN 62606, ČSN EN 60898-1

## DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 10 A	2CSA255901R9105
 13 A	2CSA255901R9135
 16 A	2CSA255901R9165
 20 A	2CSA255901R9205